

Bluefin Pure-Metal

3133

Revêtement en métal véritable dans la fabrication de meubles à usage industriel et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT


Numéro(s) de produit

31600

Généralités

Revêtement en métal véritable à base aqueuse à 3 composants applicable au pistolet. La surface métallique présente un caractère visuel et tactile prononcé propre au métal.

Domaines d'utilisation



Pour le vernissage de surfaces normalement sollicitées dans l'ameublement et l'aménagement intérieur, les chambres à coucher et les salons : domaines d'utilisation III - IV selon la norme ÖNORM A 1610-12.

Application en combinaison avec un vernis de finition approprié.

Aquafix Ferro (8130000300) permet d'obtenir une surface magnétique.


APPLICATION

Indications d'application



- Bien remuer le produit avant l'utilisation et pendant l'application.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- La taille influe sur l'effet obtenu.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos **ARL 150 – Directives de travail pour les vernis pour meubles à base aqueuse.**

Rapport de mélange



Étape 1 :

100 partie(s) en poids Bluefin Pure-Metal (3133)
5 partie(s) en poids Aqua-Hardener 8450 (8450000210)

Aqua-Hardener 8450 (8450000210) doit être soigneusement incorporé au produit avant application en le remuant bien.

Bluefin Pure-Metal (3133) ne peut être utilisé qu'avec du durcisseur et dans le rapport de mélange indiqué. Des écarts engendrent des défauts de film et d'adhérence.

Étape 2 :

Incorporer soigneusement et sans grumeaux 250 parties en poids d'Aquafix Ferro, Kupfer, Messing, Bronze ou Zinn dans le mélange vernis/durcisseur en remuant. Il est préférable d'effectuer le mélange mécaniquement avec un malaxeur.

Durée de vie en pot

2 heure(s)

Une prolongation de la durée de vie en pot n'est pas possible.

Des températures plus élevées raccourcissent la durée de vie en pot.

Technique d'application

| | Pistolet à godet |
|--|--------------------------------|
| Outil d'application | Pistolet à godet sous pression |
| Buse de pulvérisation Ø (mm) | 1,8 - 2,2 |
| Pression de pulvérisation (bar) | 3,0 - 5,0 |
| Quantité d'application par couche (g/m²) | 500 - 800 |

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



Ponçable et recouvrable :

env. 5 heure(s)

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Nettoyage des outils

8029

Laver à l'eau immédiatement après usage.

Pour l'élimination des restes du produit séchés, nous recommandons Aqua-Cleaner (8029) (dilué à l'eau à proportion de 1 pour 1).

SUPPORT**Type de support**

Panneaux d'agglomérés, panneaux MDF ou plaques de support recouvertes d'une pellicule primaire.

Panneaux MDF ou plaques de support remplies (par ex. Bluefin Isospeed (3134) en cas de traitement bi-composant ou PUR-Ecofill (2416)).

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Préparation du support

Ponçage du bois Grain 240

STRUCTURE DE REVÊTEMENT**Application du produit**

1 x Bluefin Pure-Metal (3133) (mélangé et endurci)

Durée de séchage intermédiaire

Séchage pendant une nuit à température ambiante.

Ponçage intermédiaire

Ponçage graduel avec du papier de finition grain 180 / 240 / 360 / 600 / 1000 / 1500 / 3000 (ponçage final).

Nettoyage de la surface à l'aide d'un chiffon humidifié avec le produit Spezial-Verdünnung (96705).

Le ponçage ne doit pas être effectué avec une ponceuse ou au moyen d'une ponceuse manuelle avec aspiration des poussières : risque d'incendie et d'altération des vernissages ultérieurs par formation de rouille !

| | |
|---------------------------|---|
| Vernis de finition | 1 x Aduro Tiropur (2548) ou Pigmotop (2514) dans le degré de brillance désiré / de préférence G70 ou G100 |
|---------------------------|---|

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

| | |
|-------------------------------|--|
| Nettoyage et entretien | Nettoyage avec Clean-Möbelreiniger (7202). |
|-------------------------------|--|

INDICATIONS DE COMMANDE

| | |
|------------------------|-------------------|
| Conditionnement | 1 kg, 5 kg, 25 kg |
|------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Produits complémentaires | <p>Aquafix Bronze (8137000300) Aquafix Ferro (8130000300) Aqua-Hardener 8450 (8450) Aquafix Kupfer (8135000300) Aquafix Messing (8136000300) Aquafix Zinn (8138000300) Bluefin Isospeed (3134) Clean-Möbelreiniger (7202) Pigmotop (2514) PUR-Ecofill (2416) Spezial-Verdünnung (96705) Aduro Tiropur (2548)</p> <p>Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.</p> |
|---------------------------------|---|

AUTRES REMARQUES

| | |
|---------------------------------------|---|
| Délai de conservation/stockage | Au moins 9 mois dans son récipient d'origine fermé. |
|---------------------------------------|---|



Stocker dans un endroit frais, mais à l'abri du gel.

Données techniques de sécurité



Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

En règle générale, l'inhalation d'aérosols de vernis en cas d'application par pulvérisation doit être évitée. Cela est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combiné A2/P2).

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.